

IC-DFR 16 - Toebehoren

1852163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1852163>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aanbouwframe, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: groen, aantal potentialen: 16, aantal rijen: 1, aantal polen: 16, aantal aansluitingen: 16, artikelfamilie: IC-DFR, rastermaat: 5,08 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Dit montageraam kan alleen in combinatie met IC 2,5/...-STGF-5,08 worden gebruikt.

Uw voordelen

- doorvoermontageraam voor geïnverteerde COMBICON-connectoren IC 2,5/-STGF-5,08
- de kabelaansluiting aan de binnenzijde van het apparaat maakt een flexibele positionering van de wanddoorvoer mogelijk
- bevestigingsflenzen reduceren die mechanische belasting van de soldeerplaatsen
- met MSTB 2,5-familie te combineren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1852163
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	AAHZBE
Productcode	AAHZBE
GTIN	4017918109042
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,82 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,55 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschaften

Producttype	Aanbouwframe
Productfamilie	IC-DFR
Productlijn	COMBICON Connectors Special
bouwvorm	doorvoermontageraam
aantal polen	16
Rastermaat	5,08 mm
Aantal Aansluitingen	16
Aantal rijen	1
Aantal potentialen	16

Afmetingen

Maatschets	
Rastermaat	5,08 mm
Breedte [b]	104,95 mm
Hoogte [h]	16,75 mm
Lengte [l]	19 mm
Bouwhoogte	16,75 mm

Materiaal

Materiaal - behuizing

Kleur (Behuizing)	groen (6021)
Isolatiemateriaal	PA
isolatiemateriaalgroep	I
CTI volgens IEC 60112	600
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12	850
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13	775
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2	125 °C

Connectoren

Aansluiting 1

Isolatiemateriaal	PA
CTI volgens IEC 60112	600

IC-DFR 16 - Toebehoren

1852163


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1852163>



Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
--------------------	-------------------

Tekeningen



afm. b: $10,84 \text{ mm} + (\text{aantal polen} \times 5,08 \text{ mm})$

afm. c: maat b + $5,83 \text{ mm}$

IC-DFR 16 - Toebehoren

1852163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1852163>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,045 kg CO2e
---------	---------------