

HC-D 4-2ST - Schermaansluitklem

1886141

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1886141>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schermaansluiting, voor twee afgeschermdde kabels aan stiftcontactblokken, zonder losse crimpcontacten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1886141
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7ABZ
Productcode	AF7ABZ
GTIN	4046356435352
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,28 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	DE

HC-D 4-2ST - Schermaansluitklem

1886141

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1886141>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor HC-D40-, HC-D64-contactblokken
----------	-------------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Schermaansluiting
contacttype	gedraaid

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	60 V
---------------------------	------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Afmetingen

Mechanische kengetallen

contactdiameter	1,6 mm
-----------------	--------

Materiaal

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hard verzilverd

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	6 mm ... 9 mm
---------------------	---------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

HC-D 4-2ST - Schermaansluitklem



1886141

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1886141>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b453efb5-1912-493e-a781-6cf89af826a0