

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Tussenelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199647>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing, tussenelement, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 112,85 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Uw voordelen

- Eenvoudige montage
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2199647
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ACHABZ
Productcode	ACHABZ
GTIN	4046356439855
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	26,82 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	26 g
Douanetariefnummer	85472000
Land van herkomst	DE

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Tussenelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199647>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Middendeel complete behuizing
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME-MAX
Productfamilie	ME MAX 45..
Aantal rijen	2
uitvoering	tussenelement, hoge bouwvorm
Ventilatieopening aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	22,6 mm
Hoogte	99 mm
diepte	112,85 mm
Diepte vanaf bovenzijde montagerail	107 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	lichtgrijs (RAL 7035)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
CTI volgens IEC 60112	600
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Tussenelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199647>

Gegevens printplaat

Type printplaatbevestiging	vergrendeling
----------------------------	---------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Tussenelement

2199647

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199647>



Tekeningen

Maatschets



Schematische afbeelding ter illustratie van de afmetingen van het artikel. De afbeelding toont niet het gewenste product. Zie voor meer bijzonderheden de producttekeningen onder tabblad "Downloads".

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Tussenelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199647>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199647>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Tussenelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199647>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Tussenelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199647>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl