

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindstop



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199650>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Montagerailbehuizing, Blindstop voor TBUS-uitsparing, breedte: 5,8 mm, hoogte: 30 mm, diepte: 6,6 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)



Uw voordelen

- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2199650
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	ACHABZ
Productcode	ACHABZ
GTIN	4046356490702
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,588 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,57 g
Douanetariefnummer	85472000
Land van herkomst	DE

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindstop



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199650>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Blindstop
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME-MAX
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Breedte	5,8 mm
Hoogte	30 mm
diepte	6,6 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	lichtgrijs (RAL 7035)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
CTI volgens IEC 60112	600
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Montage

montagetechniek	Vergrendeling
-----------------	---------------

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindstop

2199650

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199650>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199650>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindstop



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199650>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindstop



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2199650>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl