

UM-PRO PE CONTACT L3 - Functioneel aardcontact



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200163>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



PE-contact voor UM-PRO-opbouwbehuizingen voor verbinding van printplaatniveau 3 met de montagerail

Uw voordelen

- Precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
- Probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
- Hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
- Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
- Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200163
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ACHDAZ
Productcode	ACHDAZ
GTIN	4046356547246
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,404 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,379 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	DE

UM-PRO PE CONTACT L3 - Functioneel aardcontact



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200163>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Aardcontact
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM-PRO
Productfamilie	UM-PRO

Afmetingen

Breedte	6 mm
Hoogte	20,8 mm
diepte	25,7 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

materiaal behuizing	Staal
materiaal contact	CuSn

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Gegevens printplaat

printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Montage

montagetechniek	schroefmontage
Aandraaimoment / toerental	Bevestiging van de printplaat: 0,5 Nm-0,6 Nm / 500 rpm-1000 rpm

Verpakkingsinformatie

soort verpakking	Zak voor opnieuw sluiten
------------------	--------------------------

UM-PRO PE CONTACT L3 - Functioneel aardcontact



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200163>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-PRO PE CONTACT L3 - Functioneel aardcontact



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200163>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl