

UM-ALU 4 AU75 L200 - Afdekprofiel



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200968>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Profielbehuizingen, schroefmontage, Afdekprofiel, breedte: 75,6 mm, profielbreedte (binnenzijde): 71,5 mm, profielbreedte (buitenzijde): 75,6 mm, lengte: 200 mm, diepte: 43,1 mm

Uw voordelen

- Profielbehuizing van aluminium
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
- Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
- EMC-afscherming

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200968
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHDFC
Productcode	ACHDFC
GTIN	4046356721103
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	175,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	65,2 g
Douanetariefnummer	76042990
Land van herkomst	HU

UM-ALU 4 AU75 L200 - Afdekprofiel



2200968


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200968>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekkap opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM-ALU
Productfamilie	UM-ALU

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	75,6 mm
diepte	43,1 mm
lengte	200 mm

Buitenafmeting

Profielbreedte (buitenzijde)	75,6 mm
------------------------------	---------

Binnenafmeting

Profielbreedte (binnenzijde)	71,5 mm
------------------------------	---------

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,44 mm ... 2 mm
-----------------	------------------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	aluminiumkleurig
materiaal behuizing	Aluminium geëloxeerd
Oppervlakte-toestand	geëloxeerd

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	5
Type printplaatbevestiging	Inzet
Printplaatoppervlak	12678 mm² ... 13596 mm² (TOP in combinatie met zijelementen COVERLID...AL of 4LID...PA) 12678 mm² ... 13596 mm² (BOTTOM in combinatie met

UM-ALU 4 AU75 L200 - Afdekprofiel



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200968>

	zijelementen COVERLID...AL of 4LID...PA)
printplaatdikte	1,44 mm ... 2 mm

Montage

montagetechniek	schroefmontage
Inbouwpositie	parallel ten opzichte van de montagerail

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton


UM-ALU 4 AU75 L200 - Afdekprofiel

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200968>



Tekeningen




UM-ALU 4 AU75 L200 - Afdekprofiel

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200968>



schematekening



UM-ALU 4 AU75 L200 - Afdekprofiel

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200968>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 AU75 L200 - Afdekprofiel

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200968>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl