

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontaansluitmodule




2201495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201495>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Houder voor aansluittechniek, voor RJ45-aansluiting, voorgesneden met eindplaat en ontgrendelingshendel, incl. inlegplaat en 2x RJ45-aansluitconnector



Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap
- Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
- Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2201495
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHEAB
Productcode	ACHEAB
GTIN	4046356838634
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	72,43 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	72,43 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontaansluitmoduul



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201495>

Technische gegevens


Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Bovenste behuizingsdeel
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME PLC
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	39,7 mm
Hoogte	128 mm
diepte	43,8 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	lichtgrijs (RAL 7035)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
CTI volgens IEC 60112	225
materiaal behuizing	PC
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 %

Montage

montagetechniek	Vergrendeling met onderste behuizingsdeel
-----------------	---

Verpakkingsinformatie

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontaansluitmoduul



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201495>

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontaansluitmodule


2201495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201495>



Tekeningen

Maatschets



ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontaansluitmoduul



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201495>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190401
ECLASS-15.0	27190401

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl