

PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 - Stroomtransformator



2276256

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2276256>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Opklikstroomtransformator, primaire stroom 400 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 7,5 VA

Uw voordelen

- Primaire nominale stroom I_{pn}: 0...(400...2500) A
- Afmetingen ronde aders: Ø 61 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2276256
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	CMMA11
GTIN	4046356502689
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	473,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	453,3 g
Land van herkomst	DE

PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 - Stroomtransformator



2276256

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2276256>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Current transformer
-------------	---------------------

Elektrische eigenschappen

Nominale isolatiespanning	1 kV (fase/nulader)
---------------------------	---------------------

Algemeen

ijkbaar	nee
omvormertype	Opklikstroomtransformator

Ingangsgegevens

Stroomtransformator

nominaal vermogen	7,5 VA
thermische nominale kortsluitstroom	$I_{th} = 60 * I_n$
thermische nominale continuustroom	$I_d = 1,2 * I_n$
Nominale stootstroom	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
nominale frequentie f_n	50 Hz
	60 Hz
primaire nominale stroom I_{pn}	0 A ... 400 A
ijkbaar	nee
omvormertype	Opklikstroomtransformator

Uitgangsgegevens

Signaal

secundaire nominale stroom I_{sn}	5 A AC
begrenzingsfactor overstroom	FS 5
Nauwkeurigheidsklasse	1

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Aderdoorsnede soepel	2x 2,5 mm ² ... 4 mm ² (Secundaire klemmen)

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	30 mm
Hoogte	132 mm
diepte	105 mm

Artikelafmetingen bij alternatieve montage

Breedte	105 mm
Hoogte	132 mm

PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 - Stroomtransformator



2276256

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2276256>

diepte	30 mm
--------	-------

Koperrail

Breedte	80 mm
Hoogte	15 mm

Koperrail 2

Breedte	60 mm
Hoogte	10 mm

Koperrail 3

Breedte	50 mm
Hoogte	10 mm

Ronde geleider

Diameter	61 mm
----------	-------

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal behuizing	PA 6.6

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 40 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	Gebruik alleen binnenhuis, geen condens
isolatiemateriaalklasse	E

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	EN 50178
	EN 61869

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 - Stroomtransformator



2276256

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2276256>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl