

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Female connector strip



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285577>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



19"-printconnector, kleur: groen, aantal polen: 32, artikelfamilie: FRONT-SFL 2,5, rastermaat: 0 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2285577
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AAHHAA
Productcode	AAHHAA
GTIN	4017918055974
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	121,43 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	121,343 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Female connector strip



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285577>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	19"-printconnector
Productfamilie	FRONT-SFL 2,5
bouwworm	F
aantal polen	32
Rastermaat	0 mm


Elektrische eigenschappen

teststootspanning (III/3)	4 kV
---------------------------	------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	10 mm
schroefdraad	M2,5

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	95 mm
Hoogte	35,3 mm
lengte	30,1 mm
printgatdiameter	2,8 mm
Rastermaat	-

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA
contactoppervlak	tin Sn

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
---------------------------------	--------

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
--------------------	-------------------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Female connector strip


2285577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285577>



Tekeningen

Maatschets



FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Female connector strip



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285577>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285577>

 cULus Recognized Toelatings-ID: E60425-19860303				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	250 V	4 A	30 - 12	-
D				
	300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Female connector strip



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285577>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	_19-Federleiste
ECLASS-15.0	_19-Federleiste

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Female connector strip



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2285577>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl