

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-busconnector



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2300986>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-connector, 37-polig, bus, één kabelingang onder een hoek van 35°, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, ..., 36, 37 op Schroefaansluitklem

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2300986
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DNC511
GTIN	4046356684590
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	101,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	101,1 g
Land van herkomst	US

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-busconnector



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2300986>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector
Pinbezetting	alle aansluitingen 1:1 op schroefklem

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	48 V AC/DC
nominale stroom I_N	1 A

aansluitgegevens


D-SUB-connector

Aansluitmethode	D-SUB-connector
-----------------	-----------------

Interfaces

signaal	point-to-point
---------	----------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	16,3 mm
Hoogte	49,8 mm
lengte	99,5 mm

Buitenafmeting

min. buitendiameter	4 mm
max. buitendiameter	12,7 mm

Materiaal

materiaal behuizing	ABS, gemetalliseerd
---------------------	---------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	> 50
------------	------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 75 °C

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-busconnector



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2300986>

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 80 °C
hoogtepositie	5000 m (beperking zie fabrikantverklaring)


SUBCON 37/F-SH - D-SUB-busconnector

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2300986>



Tekeningen



Maatschets

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-busconnector



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2300986>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl