

FLK 16/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel



2304267

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2304267>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig);
aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig); kabellengte: 0,3 m



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2304267
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK2211
GTIN	4017918927738
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	30,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30,9 g
Land van herkomst	DE

FLK 16/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel



2304267

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2304267>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Systeemkabel
-------------	--------------

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning	≤ 50 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC

Kabel/leiding

kabellengte	0,3 m
-------------	-------

16X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
aantal polen	16
Afgeschermd	nee
Kabeltype	16X0.14 [PVC]
Adersoort	Geconfectioneerde systeemkabel
aderopbouw signaalleiding	7x 0,16 mm
AWG signaalleiding	26
aderdoorsnede	16x 0,14 mm ²
aderdiameter inclusief isolatie	1 mm ±0,03 mm
kabelbuitendiameter	6,80 mm ±0,4 mm
buitenmantel, materiaal	Semi-stug PVC
buitenmantel, kleur	grijs
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
kabelweerstand	≤ 145 Ω/km (20 °C)
isolatieweerstand	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
kleinste buigradius, permanent gelegd	58 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	108 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter)
Halogeenvrij	nee
vlambestendigheid	IEC 60332-1-2 (leiding)
	VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding)
	IEC 60332-3-22 (leiding)
	UL VW-1
	CSA FT-1
oliebestendigheid	tegen incidentele spatten (leiding)

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-busconnector
Aantal Aansluitingen	1

FLK 16/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel



2304267

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2304267>

aantal polen	16
Rastermaat	2,54 mm

besturingsniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-busconnector
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	16
Rastermaat	2,54 mm

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---