

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Actief moduul



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2311030>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaismoduul, met 8 miniatuurrelais, steeds één wisselcontact, gemonteerd, voor 24 V DC (incl. relais)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2311030
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK2A91
Productcode	DK2A91
GTIN	4046356134958
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	505,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	505 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaismoduul
met bezetting	ja

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen ingang/uitgang

Isolatie	verhoogde isolatie
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

lucht- en kruipwegen ingang/uitgang

Nominale isolatiespanning	260 V
test-stootspanning	6 kV (1,2 / 50 µs)

lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang

Nominale isolatiespanning	260 V
test-stootspanning	2,3 kV (1,2 / 50 µs)

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	24 V DC ($\pm 10\%$)
typische ingangsstroom bij U_N	200 mA (200 mA voeding / ≤ 20 mA ingangsstroom per signaal)

Uitgangsgegevens

schakelen

Type contactswitch	enkelvoudig contact, 1 wisselcontact
Schakelspanning maximaal	150 V AC/DC (Schakelspanning maximaal 230 V AC: de maximale schakelspanning van 230 V is alleen toelaatbaar bij toepassing van hetzelfde zekeringscircuit! De uitgangen zijn niet geschikt voor het schakelen van verschillende fasen.)
Continue grensstroom	4 A

aansluitgegevens

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Actief moduul



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2311030>

besturingsniveau

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60603-13
Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	14

veldniveau

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	12
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

voeding

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	2
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

DEROG

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Breedte	61 mm
Hoogte	126 mm
diepte	146 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54 (Inbouwpositie)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen ingang/uitgang

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Actief moduul



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2311030>

normen / bepalingen	DIN EN 50178: 1998-04
---------------------	-----------------------

lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang

normen / bepalingen	DIN EN 50178: 1998-04
---------------------	-----------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Actief moduul



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2311030>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2311030>



EAC

Toelatings-ID: RU*DE*08.B.01841/19

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Actief moduul



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2311030>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0