

IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2320490>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Datakabel voor de communicatie tussen modules met een 9-polige D-SUB RS-232-aansluiting en Phoenix Contact-modulen met 12-polige IFS-datapoort, zoals QUINT UPS-IQ of TRIO UPS



Productbeschrijving

Datakabel voor de communicatie tussen hogere besturingen en onderbrekingsvrije voedingen QUINT UPS-IQ en TRIO UPS.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2320490
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMU2Z9
Productcode	CMU2Z9
GTIN	4046356707602
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	134,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	110 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2320490>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
toepassing	communicatie met UPS
sensortype	RS-232

Elektrische eigenschappen

isolatiespanning ingang/uitgang	1,4 kV
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	115200 bit/s

aansluitgegevens

moduulzijde

Aansluitmethode	D-SUB
aantal polen	9
Opmerking	serieel, RS-232

moduulzijde

Aansluitmethode	IFS-datapoort
-----------------	---------------

Kabel/leiding

kabellengte	2 m
-------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	≤ 90 % (bij 25 °C, geen condens)

IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2320490>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2320490>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B00767



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU*-DE*35.B.00385/20

IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2320490>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	ad19c745-1210-4b8d-b20f-fdd687abfd33