

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321952>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-frontadapter, voor storingvrije 6ES7 326-2BF01-0AB0-kaarten van SIMATIC® S7-300 (50-polige FLK-connector)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2321952
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK231S
GTIN	4046356428408
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	59 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	35 g
Land van herkomst	DE

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321952>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Frontadapter
Isolatie-eigenschappen	
Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC)	≤ 25 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
stroom (per circuit)	≤ 2 A
stroom (Totaalstroom)	≤ 8 A (bij spanningsvoorziening via doorverbonden aparte voeding)
Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV

ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Geschikte I/O-kaart	6ES7326-2BF01-0AB0
	6ES7326-2BF10-0AB0

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	50
Rastermaat	2,54 mm

voeding

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Aderdoorsnede massief	0,4 mm² ... 1 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 16

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	27 mm
Hoogte	115,09 mm
diepte	29,82 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321952>

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

Inbouwpositie	willekeurig
---------------	-------------

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	De producten mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, gebruikt resp. toegepast. Er dient te worden gewaarborgd dat aan alle veiligheidseisen, inclusief alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en normen is voldaan.
Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter




2321952

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321952>

Tekeningen

schakelschema



Aansluitschema FLKM 50-PA/DO326/S7-300

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter

2321952

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321952>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321952>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl