

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322016>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-frontadapter, voor Honeywell C300, Series C I/O, max. aansluitbaar 1x 16 kanalen (50-polige FLK-connectoren)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2322016
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK231H
GTIN	4046356448260
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	100 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	100 g
Land van herkomst	DE

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322016>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Frontadapter
Isolatie-eigenschappen	
Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Max. toelaatbare bedrijfsspanning	< 50 V AC
	60 V DC
Max. toelaatbare stroom	1 A (per ader)
	4 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)
Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV

ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Geschikte I/O-kaart	TDIL01 (non-redundant)
	TDOB01 (non-redundant)

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	50
Rastermaat	2,54 mm

voeding

Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322016>

Montage

Inbouwpositie	willekeurig
---------------	-------------

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter




2322016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322016>

Tekeningen

schakelschema



Aansluitschema FLKM 50-PA-HW/C300

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter

2322016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322016>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322016>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl