

VIP-3/SC/FLK40/LED - Interfacemodul



2322100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322100>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerail NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 40, met LED

Uw voordelen

- 10-polig ... 64-polig
- Metalen voet
- Overeenkomstig IEC 60603-13
- 1:1-verbinding
- Schroefaansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2322100
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	DK2111
GTIN	4046356451048
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	202,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	202,2 g
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduu
Productfamilie	VARIOFACE Professional
aantal polen	40

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	24 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A

aansluitgegevens

veldniveau

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

besturingsniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	40
Rastermaat	2,54 mm

Signalering

statusindicatie	LED
statusindicatie aanwezig	ja

Afmetingen

Artikelaafmetingen

Breedte	77,8 mm
Hoogte	69 mm
diepte	62 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

isolatiemateriaal behuizingen	onversterkt polyamide PA
-------------------------------	--------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage


montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen

schakelschema



VIP-3/SC/FLK40/LED - Interfacemodul

2322100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2322100>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl