

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - Antenne



2692526

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2692526>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Dual Band-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging; beschermklasse IP68; frequentieband / versterking 2,4 GHz / tot 6 dBi, 5 GHz / tot 8 dBi; EN 50155; temperatuurbereik -40 °C tot +80 °C; aansluiting N (f); lengte adapterkabel: 1 m, aansluiting N (m) - SMA (m);



Uw voordelen

- Als dual band-antenne
- In robuust design

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2692526
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DNN2Z1
GTIN	4046356335850
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	323,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	323,3 g
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Antenne
versterking	6 dBi (2,4 GHz, bij montage op metalen oppervlakken)
	3 dBi (2,4 GHz, zonder metalen oppervlakken)
	8 dBi (5,6 GHz, bij montage op metalen oppervlakken)
	5 dBi (5,6 GHz, zonder metalen oppervlakken)
openingshoek horizontaal	360 °
Polarisatie	lineair verticaal

Elektrische eigenschappen

Frequentieband	2,4 GHz
	5 GHz
frequentiebereik	2,4 GHz
	5,15 GHz ... 5,83 GHz
impedantie	50 Ω

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	N (female)
-----------------	------------

Afmetingen

Hoogte	51 mm
diameter	92 mm

Materiaal

materiaal behuizing	aluminium, HRA 150
buitenmantel, materiaal	RADOX®(LSFH)

Kabel/leiding

kabellengte	1,00 m
Aansluitkabel	ja
Kabeltype	EF 142
kabelbuitendiameter	5,00 mm
buitenmantel, materiaal	RADOX®(LSFH)
buigradius continu	30,00 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - Antenne



2692526

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2692526>

windsnelheid	12,34568 km/uur (ontstaat een kracht van 10 N)
--------------	--

Montage

montagetechniek	Schakelkast
Montage-instructie	beschermklasse IP68 alleen bij montage op egale oppervlakken

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(b), 6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---