

PSD-S OE LED RFL YE - Optisch element



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700126>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Variabel led-flitslichtelement, 24 V DC, geel



Uw voordelen

- Vervangen van elementen zonder gereedschap
- Hoge licht- en kleurintensiteit
- Willekeurig te combineren
- Min. levensduur led 50.000 h
- Geringe vermogensopname
- Variabel flitslicht voorkomt gewinningseffect
- Beschermklasse IP65

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700126
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRL112
Productcode	DRL112
GTIN	4046356491198
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	82,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	78 g
Douanetariefnnummer	85318070
Land van herkomst	DE

PSD-S OE LED RFL YE - Optisch element



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700126>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Signaalelement
Productfamilie	PSD-S
toepassingsbereik	Signaalzuil


Elektrische eigenschappen

Algemeen

ingangsspanning	24 V DC
inschakelstroom maximaal	max. 500 mA
stroomopname	typ. 25 mA
type lamp	LED
Inschakelduur	100 %
Levensduur elektrisch	max. 50 000 h
type optisch signaal	variabel led-flitslicht (RFL)

Afmetingen

Maatschets



Hoogte	65,5 mm
diameter	70 mm

Materiaal

kapkleur	geel
materiaal	polycarbonaat PC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (in gemonteerde toestand of met afsluitplaat)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C

PSD-S OE LED RFL YE - Optisch element



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700126>

EMC-gegevens


elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
------------------------------------	---

Montage

montagetechniek	steekmontage (Afdichting voorgemonteerd op elk element)
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen

Maatschets



PSD-S OE LED RFL YE - Optisch element



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700126>

Toelatingen

🔑 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700126>



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528

PSD-S OE LED RFL YE - Optisch element



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700126>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	af37c0e9-6b4a-4ca7-8165-9c2f29ad97ab