

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - Connectorset



2700722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700722>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Connectorset, bestaande uit vier Inline-connectoren met geïntegreerde ontladelektronica



Productbeschrijving

Connectorset, bestaande uit vier Inline-connectoren met geïntegreerde ontladelektronica.

De connectorset optimaliseert de diagnosemogelijkheden en het opsporen van storingen in de veiligheidstoepassing wanneer er externe capacatieve belastingen of leidingcapaciteiten op de uitgangen van de PSDO zijn aangesloten.

Bij toepassing van deze connectorset wordt de specifieke ontladetid (t_{off}) bij 3,3 μF / 24 V verkort tot ca. 400 μs (30 V, t_{off} ca. 600 μs) per kanaal.

Uw voordelen

- Tot max. 2,2 μF per uitgang aansluitbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700722
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNA43Z
Productcode	DNA43Z
GTIN	4046356651370
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	119,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	119 g
Douanetariefnummer	85389091
Land van herkomst	DE

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - Connectorset



2700722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700722>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	connectorset
toepassing	Inline-klemmen
	Functionele veiligheid

aansluitgegevens

Inline-connector

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede AWG	24 ... 16

Afmetingen

Breedte	12,2 mm
Hoogte	138 mm
diepte	34 mm
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen	per connector

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 55 °C
Luchtdruk (bedrijf)	80 kPa ... 108 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau)
luchtdruk (opslag/transport)	66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.)

Normen en bepalingen

beveiligingsklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - Connectorset



2700722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700722>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---