

NLC-OP1-MKT - Montagekit

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701140>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Montagekit



Productbeschrijving

Montagekit voor Nanoline-bedieningseenheid. Omvat een op de basiseenheid geïnstalleerde receptor-behuizing, een montagebeugel voor de schakelkastinstallatie en een kabel voor aansluiting op de basiseenheid.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701140
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRACAZ
Productcode	DRACAZ
GTIN	4046356325271
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	156 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	151,6 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	IN

NLC-OP1-MKT - Montagekit

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701140>



Set bestaat uit

NLC-OP1-MKT-BASE - Bevestigingseenheid

2701250

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701250>



Paneel voor montage in de basiseenheid, RJ45-connector voor los gemonteerd bedieningspaneel

NLC-OP1-MKT-BRACKET - Montagehoek

2701263

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701263>



Montagehoekprofiel voor losse installatie van het bedieningspaneel

NLC-OP1-MKT - Montagekit

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701140>



NLC-OP1-MKT-CBL - Kabel

2701438

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701438>

Operator terminal-kabel



NLC-OP1-MKT - Montagekit

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701140>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
-------------	------------------

Elektrische eigenschappen

Voeding

stroomopname maximaal	50 mA
stroomopname typ.	32 mA

Afmetingen

Breedte	76 mm
Hoogte	31,5 mm
diepte	46 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	0 °C ... 60 °C

Montage

montagetechniek	schakelkastdeurbouw
-----------------	---------------------

Tekeningen

schematekening



NLC-OP1-MKT - Montagekit

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701140>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27240692
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl