

NLC-MOD-RS485 - Optiemoduul



2701182

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701182>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

RS-485-aansluiting voor gegevensoverdracht of softwareconfiguratie



Uw voordelen

- De toegang kan via een wachtwoord worden geregeld: alleen-lezen of lezen en schrijven
- Een watchdog-timer bewaakt de communicatie en zendt Een waarschuwing of foutmelding
- Alle I/O-punten, registers, variabelen, tijdgevers, counters en systeemvariabelen kunnen decentraal en onafhankelijk van het programma worden gelezen en geschreven. Hierdoor kan Nanoline als eenvoudige Modbus I/O-Block worden toegepast
- Seriële modulen bieden een PC-aansluiting voor het configureren en up-/downloaden van projecten naar/van een basisunit

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701182
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRACAE
Productcode	DRACAE
GTIN	4046356325394
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	38,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	34,6 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	IN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Communicatiemoduul
-------------	--------------------

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanning	24 V DC (voeding via logicamoduul)
periferie spanning	24 V
stroomopname maximaal	18 mA
stroomopname typ.	10 mA

aansluitgegevens

slot 1

Aansluitmethode	wordt in slot 1 van het logicamoduul geïnstalleerd
-----------------	--

Interfaces

stopbits	1 of 2
----------	--------

Data

seriële overdrachtssnelheid	115,2 kbit/s
Aansluitmethode	RJ11, afgeschermd

RS-232

Aansluitmethode	RJ11, afgeschermd
-----------------	-------------------

Afmetingen

Breedte	24,5 mm
Hoogte	25,5 mm
diepte	49 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 85 °C

NLC-MOD-RS485 - Optiemoduul



2701182

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701182>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701182>



UL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705

2701182

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701182>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0

27242216

ETIM

ETIM 9.0

EC001417

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---