

CF FLASH 2GB APPLIC A - Geheugen



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701189>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 Gbyte met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken, bijv. voor: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-functionaliteiten etc.

Productbeschrijving

Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC, met klantspecifieke licentiebits en licentiecode voor de functieblokbibliotheken. Meer informatie over functieblokbibliotheken met licentieplicht treft u aan in de documentatie.

De afzonderlijke functieblokken van Phoenix Contact zijn uitgevoerd met een licentieprocedure, d.w.z. dat voor elke besturing waarop de licentieplichtige blokken wordt toegepast, een bedrag in rekening wordt gebracht. Tijdens de runtime wordt de licentie in de besturing door de modules gecontroleerd, waarna deze wordt vrijgeschakeld of gedurende een bepaalde tijd in de demomodus kan worden toegepast. Meer informatie over functieblokbibliotheken met licentieplicht treft u aan in de documentatie

Neem a.u.b. de vermelde vermogenskenmerken van uw besturing(en) in acht en controleer de geschiktheid ervan voor uw applicatie.

Voor gebruikers, die de functieblokbibliotheken niet gebruiken, is het programma- en configuratiegeheugen als alternatief ook zonder licentie leverbaar.

Uw voordelen

- Licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken
- Opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
- Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, met licentiecode voor functiebouwsteenbibliotheken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701189
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRAAZA
Productcode	DRAAZA
GTIN	4046356716338
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15 g
Douanetariefnummer	85235190
Land van herkomst	DE

CF FLASH 2GB APPLIC A - Geheugen



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701189>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype

Opslagmedium

toepassing

Licentiecode voor applicaties

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf

0,4 W

Voeding

voedingsspanning

3,3 V DC

voedingsspanningsbereik

3,135 V DC ... 3,465 V DC

stroomopname typ.

typ. 120 mA

Afmetingen

Breedte

36,4 mm

Hoogte

42,8 mm

diepte

3,3 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-40 °C ... 85 °C

CF FLASH 2GB APPLIC A - Geheugen



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701189>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---