

# FL MGUARD PCI4000 VPN - Router



2701275

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701275>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Security-Appliance, PCI-kaart, 10/100 Mbit/s, NAT, advanced-firewall, VPN, met licenties kunnen functies worden uitgebreid

## Uw voordelen

- Centrale managementtool
- Maximale performance
- Maximale veiligheid

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2701275       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DNN332        |
| Productcode                             | DNN332        |
| GTIN                                    | 4046356870078 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 155,9 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 146 g         |
| Douanetariefnummer                      | 85176200      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

### Interfaces

#### Ethernet

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Aansluitmethode     | RJ45                                           |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s                                  |
| overdrachtsmedium   | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair                  |
| overdrachtsslengte  | 100 m (per segment)                            |
| signaal-led's       | WAN-link, WAN-activity, LAN-link, LAN-activity |
| Aantal kanalen      | 2 (RJ45-poorten)                               |

### Systeemeigenschappen

#### Functionaliteit

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basisfunctie | Router met intelligente firewall en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Systeemeisen

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ondersteunde browsers | HTTPS-ondersteuning vereist |
|-----------------------|-----------------------------|

### Artikeleigenschappen

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producttype  | Security-router zonder railmontage                                                                                                                                                                                                                                       |
| formaat      | PCI                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Basisfunctie | Router met intelligente firewall en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |

#### Isolatie-eigenschappen

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
|--------------------|---------------------------------------|

### Elektrische eigenschappen

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| opgenomen vermogen | max. 2,88 W                             |
| lokale diagnose    | één LED per poort activity led rood     |
|                    | één LED per poort Link actief led groen |

#### Voeding

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| aansluiting voeding | via PCI-bus |
|---------------------|-------------|

# FL MGUARD PCI4000 VPN - Router



2701275

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701275>

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| beschermklasse                         | IP00                         |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)         | 0 °C ... 70 °C               |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % (geen condens) |

## Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| montagetechniek | PCI-slot |
|-----------------|----------|

## EMC-gegevens

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
|------------------------------------|-------------------------------------------|

## Signalering

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| statusindicatie | link/activity per poort |
|-----------------|-------------------------|

# FL MGuard PCI4000 VPN - Router



2701275

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701275>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701275>



**cUL Recognized**  
Toelatings-ID: E238705



**UL Recognized**  
Toelatings-ID: E238705

# FL MGUARD PCI4000 VPN - Router



2701275

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701275>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001478 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja           |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1) |
|----------------------------------------------|--------------------------|