

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Junction box



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701439>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Junction box-set voor de opbouw van draadloze systemen voor industriële toepassingen, incl. drie direct vast te schroeven rondstraalantennes 2,4 / 5 GHz, IP66, met montagerail, stoppen en wartels, met netvoeding 100 V ... 240 V, zonder apparatuur

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701439
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN2WZ
Productcode	DNN2WZ
GTIN	4046356752190
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.083,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2.043,2 g
Douanetariefnnummer	85177100
Land van herkomst	DE

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Junction box



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701439>

Set bestaat uit

ANT-OMNI-2459-02 - Antenne

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701408>



Rondstraalantenne voor schakelkastmontage, frequentieband: 2,4 GHz / 5 GHz, versterking: 2,5 dBi / 5 dBi, beschermingsklasse: IP68, aansluiting: N (male)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennekabel

2701402

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701402>



Antennekabel voor schakelkastdoorvoer, buitendiameter: 3,2 mm, kern: soepel, demping: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB bij 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, aansluiting: N (female) -> RSMA (male), kabellengte: 0,5 m

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Junction box



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701439>

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - Voeding

2868596

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2868596>




Primair geschakelde voeding STEP POWER voor railmontage en directe montage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC/0,5 A

PT 2,5-QUATTRO - Aansluitklem

3209578

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3209578>



Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm², doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm², montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Junction box




2701439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701439>

PT 2,5-QUATTRO BU - Aansluitklem

3209581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3209581>




Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm², doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm², montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

PT 2,5-QUATTRO-PE - Aardklem

3209594

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3209594>



Aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm², doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm², montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Junction box

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701439>



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656725>



RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: snijklemaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 23, kabel aansluiting: recht, kleur: verkeersgrijs A RAL 7042, Ethernet

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Junction box



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701439>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Schakelkasten
-------------	---------------

Afmetingen

Breedte	174 mm
Hoogte	254 mm
diepte	137 mm

Materiaal

materiaal behuizing	PC
---------------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
----------------	------

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Junction box



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701439>

Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Junction box



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701439>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	aa51d031-266c-49db-b8fe-f73e95c32d79

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl