

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Bedieningsterminal



2701945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701945>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bedieningsoppervlak op afstand voor Nanoline- en ILC 1...-besturingen. RS-232-interface maakt montage mogelijk tot een afstand van max. 15 m.

Productbeschrijving

Gebruikersplatform voor Nanoline-controller. 8-regels, weergave bestaande uit 20 tekens met achtergrondverlichting en operationele informatie en informatie over de set-up voor de gebruiker. Invoer van gegevens en gegevens selecteren voor de besturing via cijfer- en pijltjestoetsen Montage op afstand.

Uw voordelen

- Met numerieke (0 - 9), richtings- (omhoog, omlaag, links, rechts) en invoertoetsen kan de gebruiker eigen meldingen invoeren
- Toont de gebruiker meldingen met opdracht-prompts
- De hot swap-functionaliteit maakt toepassing als servicetool mogelijk en biedt extra veiligheid
- Maakt het mogelijk om alle I/O-punten, registers, variabelen, tijdgevers, counters en programma- en systeemvariabelen te bekijken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2701945
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRACAF
Productcode	DRACAF
GTIN	4046356949507
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	471,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	461 g
Douanetariefnummer	85371098
Land van herkomst	IN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedieningsunit
Display	
displaytype	Verlichte LCD-weergave, monochroom, 4 regels van 20 tekens of 2 regels van 10 tekens

Systeemeigenschappen

Systeemeisen	
Engineering-gereedschap	nanoNavigator

Elektrische eigenschappen

Voeding	
voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsbereik	10,8 V DC ... 26,4 V DC
aansluiting voeding	3-polige COMBICON
stroomopname maximaal	40 mA (24 V DC) 75 mA (12 V DC)
stroomopname typ.	38 mA (24 V DC) 71 mA (12 V DC)

Interfaces

bedieningsunit	
Aansluitmethode	9-polige D-SUB-stift
overdrachtslengte	max. 15 m

Afmetingen

Breedte	128 mm
Hoogte	102 mm
diepte	44,5 mm

Inbouwmaat	
breedte / Hoogte / inbouwdiepte	119 mm / 93 mm / (inbouwuitsparing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	0 °C ... 60 °C

Montage

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Bedieningsterminal

2701945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701945>



montagetechniek

paneelmontage

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Bedieningsterminal



2701945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2701945>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---