


IBS CT 24 IO GT-T/NPF - Koppelmodule



2740436

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2740436>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Koppelmodule (gateway), I/O-koppelmodule voor twee INTERBUS-systemen, 24 V DC, beschermklasse IP20, met MINI-COMBICON-remotebusaansluiting

Uw voordelen

- Remotebusaansluitingen met behulp van MINI-COMBICON
- Galvanische scheiding
- Diagnose- en statusindicaties
- Railmontage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2740436
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DRIA11
GTIN	4017918487591
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	459,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	240 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Gateways/proxies
bouwvorm	blokgewijze bouwvorm

Elektrische eigenschappen

testafstand	Voedingsspanning/logica 500 V AC 50 Hz 1 min
	Voedingsspanning/aarde 500 V AC 50 Hz 1 min
	Logica/aarde 500 V AC 50 Hz 1 min
	INTERBUS-systeem 1/INTERBUS-systeem 2 500 V AC 50 Hz 1 min
beveiligingsschakeling	polariteitsbeveiliging; seriële diode
	Overspanningsbeveiliging (35 V voor 0,5 s)
Vermogensdissipatie	5 W

Voeding

voedingsspanning (DC)	24 V DC
voedingsspanningsbereik	20 V DC ... 30 V DC
rimpel	3,6 V _{tt} (binnen het toelaatbare spanningsbereik)
stroomopname typ.	240 mA

Interfaces

INTERBUS-remotebus (inkomend/uitgaand)

Aansluitmethode	10-polige MINI COMBICON-connector
overdrachtssnelheid	500 kBit/s

Afmetingen

Breedte	204 mm
Hoogte	77 mm
diepte	37 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C

IBS CT 24 IO GT-T/NPF - Koppelmodule

2740436

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2740436>



Montage

montagetechnik

Railmontage

IBS CT 24 IO GT-T/NPF - Koppelmodule



2740436

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2740436>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170405
ECLASS-15.0	19170405

ETIM

ETIM 9.0	EC001478
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222609
-------------	----------

2740436

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2740436>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl