

# IBS SRE 1A - Registeruitbreidingschip

2746595

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2746595>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Seriële registeruitbreidingschip voor INTERBUS-slave-protocolchips



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2746595       |
| Verpakkingseenheid                      | 96 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 96 Stuks      |
| Verkoopcode                             | DRECAA        |
| Productcode                             | DRECAA        |
| GTIN                                    | 4046356101660 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,861 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,861 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85423990      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens

### Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

### Artikeleigenschappen

Producttype

protocolchip

bouwvorm

QFP 44

### Systeemeigenschappen

Moduul

interne datalengte

12 byte intern

### Elektrische eigenschappen

IC-voedingsspanning

5 V DC  $\pm 10$  % (DC)

Voeding

stroomopname typ.

10 mA

### Interfaces

gebruikersinterface

MFP-interface, digitale I/O, parallelle poort voor microprocessor

INTERBUS

Aansluitmethode

Remotebus, localbus- of installatieremotebus

### Afmetingen

Breedte

14 mm

Hoogte

2,45 mm

diepte

14 mm

lengte

14 mm

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse

IP00

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-40 °C ... 85 °C (bij max. 75 % luchtvochtigheid in bedrijf)

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

5 °C ... 30 °C (bij max. 60 %)

# IBS SRE 1A - Registeruitbreidingschip

2746595

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2746595>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001601 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)