

FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - Decentraal I/O-moduul



2773432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773432>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



AS-i-digitaal in-/uitgangsmoduul, AB-slave, 2 digitale ingangen, 24 V DC, 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek, 2 digitale uitgangen, 24 V DC, beschermklasse IP67

Productbeschrijving

De digitale Fieldline AS-interface M12-in-/uitgangsmodule in de beschermklasse IP67 maken het mogelijk digitale sensoren of actoren aan te sluiten op AS-i via M12-stiftconnectoren in SPEEDCON-aansluittechniek.

De aansluiting van het moduul op AS-i vindt plaats met de platte kabeldoordringingstechniek.

Uw voordelen

- M12-aansluittechniek met SPEEDCON-snelvergrendeling voor de in-/uitgangen
- Geoptimaliseerd voor directe montage en railmontage
- Aansluiting zonder gereedschap op AS-interface d.m.v. doordringingstechniek

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2773432
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRI634
Productcode	DRI634
GTIN	4046356156615
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	238,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	195 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	SG

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	58 mm
Hoogte	118 mm
diepte	35 mm
boorgatafstand	108 mm

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Interfaces

AS-interface

Aansluitmethode	Platte kabeldoordringingstechniek
codering aansluitplaats	AS-i
aantal polen	4
overdrachtssnelheid	167 kBit/s

Systeemeigenschappen

Moduul

ID-code (dec.)	10
ID-code (hex)	A

Ingangsgegevens

digitaal:

benaming ingang	Digitale ingangen
beschrijving van de ingang	IEC 61131-2 typ 2
Aantal ingangen	2
Aansluitmethode	M12-connector
Aansluittechniek	2-, 3-draads

Uitgangsgegevens

digitaal:

benaming uitgang	digitale uitgangen
Aansluitmethode	M12-connector
Aansluittechniek	2-draads
Aantal uitgangen	2

FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - Decentraal I/O-moduul



2773432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773432>

maximale uitgangsstroom per kanaal	2 A
maximale uitgangsstroom per moduul	4 A

Artikeleigenschappen

Producttype	IO-componenten
Productfamilie	Fieldline
bouwvorm	blokgewijze bouwvorm
Inbouwpositie	willekeurig
aantal kanalen	4

aansluitgegevens

Aansluitmethode	M12-connector
-----------------	---------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
beschermklasse	IP65/IP67
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 85 °C

Normen en bepalingen


beveiligingsklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

Montage

montagetechniek	bevestiging direct of op montagerail
	Wandmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen

aansluitschema



FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - Decentraal I/O-moduul



2773432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773432>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

2773432

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2773432>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl