

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektronicabehuizing, voor montage van een printplaat, compleet met 3 schroef- of 6 vlakstekeraansluitingen aan elke zijde

Uw voordelen

- Rationele montage door contourgelijke behuizingsdelen
- Economische serieproductie, omdat het basiselement en de gemonteerde printplaat machinaal worden gesoldeerd
- Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
- Er kunnen complexe elektronicaschakelingen worden geïntegreerd, met maximaal 24 aansluitingen op twee niveaus

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2792125
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ACHCCB
Productcode	ACHCCB
GTIN	4017918072599
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	82,21 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	72,454 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Complete behuizing
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Productfamilie	UEGM
bouwvorm	aansluittechniek geïntegreerd, behuizing gesloten
aantal polen	12
uitvoering	Complete behuizing, uitgerust met 12 vlakstekeraansluitingen aan elke zijde, voor telkens twee printplaten

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	500 V (de stroom- en spanningswaarden worden door de printuitvoering beïnvloed)
nominale stroom I_N	10 A (6,3 mm-vlakstekeraansluiting) 8 A (2,8 mm-vlakstekeraansluiting)

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	40 mm
Bouwhoogte	85,5 mm
hoogte NS 35/7,5	85,5 mm
diepte	101 mm
lengte	101 mm

Materiaal

Kleur	groen
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal behuizing	PA 6.6

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

UEGM 40/1-FS/FS - Elektronikabehuizing



2792125


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2792125>




Tekeningen

Maatschets






detailtekening



schematekening



UEGM 40/1-FS/FS - Elektronikabehuizing

2792125

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2792125>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl