

BNC-DV 75 - Connectoren/adapters



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2805083>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Twee-etage BNC-verbinder, 2-polig, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, impedantie: 75 Ω

Uw voordelen

- Individueel codeerbaar
- Met geïsoleerde opbouw van de montagerail
- Voor coaxkabels
- Op rail te monteren en samenbouwbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2805083
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE5ZWX
Productcode	BE5ZWX
GTIN	4017918074579
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	52,93 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	52,93 g
Douanetariefnummer	85366910
Land van herkomst	PL

BNC-DV 75 - Connectoren/adapters



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2805083>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Flenskoppeling
aantal polen	2

aansluitgegevens

Aansluitmethode	BNC 75 Ω
-----------------	-----------------

Afmetingen

Breedte	22 mm
Hoogte	90 mm
lengte	42,5 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal behuizing	PA

beveiligingsschakeling

frequentiebereik	0 GHz ... 3 GHz
staande-golf-verhouding VSWR in het 75- Ω -systeem	< 1,10 (3 GHz)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
-----------------	-----------

BNC-DV 75 - Connectoren/adapters



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2805083>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BNC-DV 75 - Connectoren/adapters



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2805083>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl