


URELG 4-PMTK - Basisklem

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2820712>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Basisklemmenblok met aan beide zijden testafkapping en messcheiding voor NS 32 en NS 35/7,5-montagerail, met eindplaat, voor de stekers ST-REL..., ST-OV... en ST-OE..., 4-polig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2820712
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK61B4
Productcode	DK61B4
GTIN	4017918076849
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	81,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	81,51 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissokkel
aantal polen	4


Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	400 V (de spanning wordt door de interfacesteker bepaald)
nominale stroom I_N	16 A (de stroom wordt door de interfacesteker bepaald)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	7 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	27 mm (met beschermkap)
Hoogte	86,5 mm
diepte	109,5 mm
	114,5 mm (met interfacesteker NS 32)
	117 mm (met interfacesteker NS 35/15)

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Isolatiemateriaal	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C


URELG 4-PMTK - Basisklem

2820712


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2820712>



Tekeningen



schematekening



1 - 3

1-3 = vaste brug, doorverbindingsrail, tussenstuk


URELG 4-PMTK - Basisklem

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2820712>



schematekening



- 1 = interfacesteker
- 2 = polarisatie
- 3 = eindplaat
- 4 = basisklemmenblok

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2820712>

 CSA Toelatings-ID: 13631				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	300 V	11 A	28 - 12	-

 cUL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 EAC Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

DNV Toelatings-ID: TAE00001CT				
---	--	--	--	--

URELG 4-PMTK - Basisklem

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2820712>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	d457099d-0d71-4bc2-8552-fb89fb31e40e