

IB IL 400 CN-BRG - Vermogensbrug

2836081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2836081>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vermogensbrug, voor Inline-vermogensklemmen



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2836081
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRI17Z
Productcode	DRI17Z
GTIN	4017918160272
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	64,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	58,9 g
Douanetarifnummer	85389099
Land van herkomst	DE

IB IL 400 CN-BRG - Vermogensbrug

2836081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2836081>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Brug
-------------	------

aansluitgegevens

Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	24 ... 16
Striplengte	8 mm

Afmetingen

Breedte	63 mm
Hoogte	60 mm

IB IL 400 CN-BRG - Vermogensbrug

2836081

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2836081>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl