

EG 45-GMF/PC BK - Onderste behuizingsdeel



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2869090>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inbouwbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, zonder ventilatiesleuven, breedte: 4 mm, hoogte: 75 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2869090
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHCGA
Productcode	ACHCGA
GTIN	4017918923372
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	62,89 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	60 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

EG 45-GMF/PC BK - Onderste behuizingsdeel

2869090


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2869090>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	onderste behuizingsdeel
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	EG
Productfamilie	EG...G
Max. aantal polen	0)
uitvoering	Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	4 mm
Hoogte	75 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PC
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Gegevens printplaat

printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------


EG 45-GMF/PC BK - Onderste behuizingsdeel

2869090

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2869090>



Tekeningen



EG 45-GMF/PC BK - Onderste behuizingsdeel



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2869090>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2869090>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

EG 45-GMF/PC BK - Onderste behuizingsdeel



2869090

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2869090>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,195 kg CO2e
---------	---------------