

RIF-3-BPT/3X21 - Relaissoekel



2900938

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900938>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Relaissoekel RIF-3..., voor octaalrelais met 3 wisselcontacten, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900938
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6524
Productcode	DK6524
GTIN	4046356733052
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	78,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	70 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaisokkel
Productfamilie	RIFLINE complete

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	250 V AC/DC
nominale stroom I_N	max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
beveiligingsschakeling	afhankelijk van de geselecteerde ingangs-/ontstoormodulen

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem)
Aderdoorsnede AWG	26 ... 16 (massief)
	26 ... 16 (flexibel)

Afmetingen

Boorgat

Diameter	3,2 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	103 mm
diepte Bevestigingsbeugel	90 mm (met bevestigingsbeugel)

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V2 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-3-BPT/3X21 - Relaissokkel

2900938

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900938>



Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

RIF-3-BPT/3X21 - Relaissokkel



2900938

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900938>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900938>



CSA

Toelatings-ID: 76787



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 113228



EAC

Toelatings-ID: RU D-DE.B*00573/18

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

RIF-3-BPT/3X21 - Relaissokkel



2900938

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900938>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl