


RIF-4-BPT/3X21 - Relaissoekel



2900961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900961>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaissoekel RIF-4..., voor relais voor hoge vermogens met 2 of 3 wisselcontacten of 3 maakcontacten, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900961
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6525
Productcode	DK6525
GTIN	4046356733199
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	117,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	119,7 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaisokkel
Productfamilie	RIFLINE complete

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	440 V AC
	250 V DC
nominale stroom I_N	max. 16 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
beveiligingsschakeling	afhankelijk van de geselecteerde ingangs-/ontstoormodulen

aansluitgegevens

Spoelzijde

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem)
Aderdoorsnede AWG	26 ... 16 (massief)
	26 ... 16 (flexibel)

Contactzijde

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	10 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem)
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14 (massief)
	26 ... 14 (flexibel)

Afmetingen

Boorgat

Diameter	3,2 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	111 mm
diepte Bevestigingsbeugel	90 mm (met bevestigingsbeugel)

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
-------	------------------

RIF-4-BPT/3X21 - Relaissokkel



2900961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900961>

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)
--

V2 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
--

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering

ISA-S71.04. G3 Harsh Group

EN 60068-2-60

Montage

montagetechniek

Railmontage

Inbouwpositie

willekeurig

RIF-4-BPT/3X21 - Relaissokkel



2900961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900961>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900961>



CSA

Toelatings-ID: 76787



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 113228



EAC

Toelatings-ID: RU D-DE.B*00573/18

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

2900961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900961>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl