

EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902776>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



SmartWire-DT™-adapter voor CONTACTRON-hybride motorstarters, met "enable"-ingang voor een veilige uitschakeling tot PLe/ SIL 3

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2902776
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK7455
Productcode	DK7455
GTIN	4046356701037
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	114,68 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	114 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Adapters
toepassing	Koppeling aan SmartWire-DT™
Bedrijfstoestand	100 % ED

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Ingangsgegevens

benaming ingang	Enable-ingang
nominale activeringsspanning U_C	24 V DC
Schakelniveau "Hoog"	> 19,2 V DC
Schakelniveau "Laag"	< 9,6 V DC
schakelniveau	Afhankelijk van het schakelapparaat
nominale activeringsstroom I_C	5 mA

aansluitgegevens

Enable-ingang

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	10 mm
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	4
Aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 1 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 1 mm²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 18

SmartWire™-DT

Aansluitmethode	Pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	8
Opmerking	Voor SmartWire-DT apparaatstekker SWD4-8SF2-5 PXC

Interfaces

Data: SmartWire™-DT

overdrachtssnelheid	125 kBd / 250 kBd
Aansluitmethode	stiftconnector, 8-polig
stroomopname I_{AUX}	120 mA
stroomopname I_{POW}	25 mA

Afmetingen


EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902776>



Maatschets



Breedte	22,5 mm
Hoogte	165 mm
diepte	114,5 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
materiaal behuizing	PBT

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60947-1
	EN 60947-1

Montage

Montage-instructie	op CONTACTRON-hybride motorstarters
Inbouwpositie	willekeurig


EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902776>



Tekeningen




EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902776>



schakelschema



Schakelvoorbeeld zonder NOODSTOP


EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902776>



schakelschema



Schakelvoorbeeld NOODSTOP (tweekanaals)

EM SWD-ADAPTER - Adapter

2902776

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902776>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl