

EU5E-SWD-2A2A PXC - In-/uitgangsmoduul



2903104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903104>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



SmartWire-DT™-analoog moduul voor het aansluiten van analoge in-/uitgangssignalen, 2 ingangen (0-10 V, 0-20 mA) en 2 uitgangen (0-10 V, 0-20 mA, individueel te configureren)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903104
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK7455
GTIN	4046356712675
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	114,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	114,6 g
Land van herkomst	DE

EU5E-SWD-2A2A PXC - In-/uitgangsmoduul



2903104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903104>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Uitbreidingsmodule
-------------	--------------------

Ingangsgegevens

benaming ingang	analoge ingangen
Aantal ingangen	2

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT

Aansluitmethode	Pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	8
Opmerking	Voor SmartWire-DT apparaatsteker SWD4-8SF2-5 PXC

Interfaces

Data: SmartWire™-DT

overdrachtssnelheid	125 kBd / 250 kBd
Aansluitmethode	stiftconnector, 8-polig

Afmetingen

Breedte	35 mm
Hoogte	90 mm
diepte	101 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	EN 50178
---------------------	----------

Montage

EU5E-SWD-2A2A PXC - In-/uitgangsmoduul

2903104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903104>



montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---