

2903244

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903244>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



SmartWire-DT™-gateway voor aansluiting op Ethernet IP of odibus/TCP, adresinstelling via DIP-switches of DHCP, aansluiting van maximaal 99 SmartWire-DT™-deelnemers

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903244
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK7712
GTIN	4046356728799
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	226,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	99,99 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Gateways/proxies
Isolatie-eigenschappen	
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanning U_{AUX}	24 V DC -15 % ... +20 %
nominale stroom I_{AUX}	3 A
voedingsspanning U_{POW}	24 V DC -15 % ... +20 %
nominale stroom I_{POW}	700 mA

aansluitgegevens

voeding

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT

Aansluitmethode	Pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	8
Opmerking	voor SmartWire™-DT-DT-vlaksteker SWD4-8MF2 PXC

Interfaces

Data: SmartWire™-DT

overdrachtssnelheid	125 kBd / 250 kBd
Aansluitmethode	stiftconnector, 8-polig

Data: EtherNet/IP™

overdrachtssnelheid	10/100 MBit/s
Aansluitmethode	RJ45

Afmetingen

Breedte	35 mm
Hoogte	90 mm
diepte	124 mm

Materiaal

2903244

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903244>

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 55 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	EN 50178
---------------------	----------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

2903244

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903244>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl