

VIP-2/PT/D15SUB/F - Interfacemodul

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903780>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

VARIOFACE-moduul, met push-in-aansluiting en D-SUB-miniaturbusconnector, voor montage op montagerail NS 35, aantal polen: 15



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903780
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK2122
Productcode	DK2122
GTIN	4046356796552
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	92,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	92,4 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemodul
Productfamilie	VARIOFACE Professional
aantal polen	15
aantal kanalen	15

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	25 V AC
	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2 A
test-stootspanning	1,2 kV

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

besturingsniveau

Aansluitmethode	D-SUB-busconnector
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	15

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Artikelaafmetingen

Breedte	46,9 mm
Hoogte	72,1 mm
diepte	63 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
isolatiemateriaal behuizingen	onversterkt polyamide PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---


VIP-2/PT/D15SUB/F - Interfacemodul

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903780>



Tekeningen



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903780>

 CSA Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	105 V	2 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	2 A	26 - 14	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	2 A	26 - 14	-

 CSAus Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-2/PT/D15SUB/F - Interfacemodul

2903780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903780>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	e4ea5a70-9eed-4037-b08a-236aac49376f