


# VIP-3/PT/FLK40/LED - Interfacemodul



2904254

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904254>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met push-in-aansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerails NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 40, met LED

## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 2904254                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks                                     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks                                     |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode                             | DK2121                                      |
| GTIN                                    | 4046356813655                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 200,1 g                                     |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200,1 g                                     |
| Land van herkomst                       | US                                          |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Producttype    | Interfacemodul         |
| Productfamilie | VARIOFACE Professional |
| aantal polen   | 40                     |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad       | 2  |

### Elektrische eigenschappen

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| nominale spanning $U_N$                 | 24 V DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A     |

### aansluitgegevens

#### veldniveau

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Aansluitmethode       | Push-in-aansluiting                          |
| Striplengte           | 8 mm                                         |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aderdoorsnede soepel  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aderdoorsnede AWG     | 26 ... 14                                    |

#### besturingsniveau

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Aansluitmethode      | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1                  |
| aantal polen         | 40                 |
| Rastermaat           | 2,54 mm            |

### Signalering

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| statusindicatie          | LED |
| statusindicatie aanwezig | ja  |

### Afmetingen

#### Artikelaafmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 77,4 mm |
| Hoogte  | 75,8 mm |
| diepte  | 63 mm   |

### Materiaal

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Kleur                              | grijs (RAL 7042)         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                       |
| isolatiemateriaal behuizingen      | onversterkt polyamide PA |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normen en bepalingen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| normen / bepalingen | IEC 60664    |
|                     | DIN EN 50178 |

## Montage


|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie   | willekeurig |

## Opmerking

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekeningen

schakelschema



# VIP-3/PT/FLK40/LED - Interfacemodul

2904254

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904254>



## Classificaties

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja     |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|