

UM100-PROFIL 200CM - Profiel

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2906319>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielopbouwbehuizing, met een breedte van 100 mm en een vaste lengte van 200 cm



Uw voordelen

- Eenvoudige montage
- Flexibel in vorm en afmeting
- Voordelig door reduceren van behuizingsonderdelen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2906319
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHDBA
Productcode	ACHDBA
GTIN	4017918277451
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	955 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	955 g
Douanetariefnummer	39162000
Land van herkomst	DE

UM100-PROFIL 200CM - Profiel

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2906319>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Onderste deel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM
Productfamilie	UM100
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
diepte	21,5 mm
lengte	200 cm

Buitenafmeting

Profielbreedte (buitenzijde)	122,6 mm
------------------------------	----------

Binnenafmeting

Profielbreedte (binnenzijde)	100 mm
------------------------------	--------

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal behuizing	PVC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 50 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 50 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 %

Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	2
printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Inbouwpositie	parallel ten opzichte van de montagerail
---------------	--

UM100-PROFIL 200CM - Profiel

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2906319>



Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton


UM100-PROFIL 200CM - Profiel

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2906319>



Tekeningen



UM100-PROFIL 200CM - Profiel

2906319

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2906319>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl