

# UM122-SEFE/L - Zijelement

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908773>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zijelement, links, met voet, breedte: 5 mm, lengte: 122 mm, voor montage op montagerail NS 32 of NS 35/7,5



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2908773       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | ACHDBA        |
| Productcode                             | ACHDBA        |
| GTIN                                    | 4017918160692 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,37 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,31 g        |
| Douanetariefnnummer                     | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# UM122-SEFE/L - Zijelement

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908773>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Producttype                | Zijdeel opbouwbehuizing |
| Behuizingstype             | Profielbehuizingen      |
| Behuizingsserie            | UM                      |
| Productfamilie             | UM122                   |
| uitvoering                 | Zijelement (links)      |
| Ventilatieopening aanwezig | nee                     |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 6,45 mm  |
| Hoogte  | 127,5 mm |
| diepte  | 27,1 mm  |

### Materiaal

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Kleur (Behuizing)                  | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0               |
| materiaal behuizing                | PA               |
| Oppervlakte-toestand               | onbehandeld      |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)       | -40 °C ... 55 °C                                        |
| omgevingstemperatuur (montage)                | -5 °C ... 100 °C                                        |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 %                                                    |

### Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Railmontage |
|-----------------|-------------|

# UM122-SEFE/L - Zijelement

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908773>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908773>



**UL Recognized**

Toelatings-ID: E240868

# UM122-SEFE/L - Zijelelement

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2908773>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)