

UM100-PROFIL 100CM - Profiel

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2914563>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielbehuizingen, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 100 mm, profielbreedte (buitenzijde): 122,6 mm, lengte: 1000 mm, diepte: 21,5 mm, Opmerking: benodigde profiellengte = printplaatlengte - 3,6 mm



Uw voordelen

- Eenvoudige montage
- Flexibel in vorm en afmeting
- Voordelig door reduceren van behuizingsonderdelen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2914563
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHDBA
Productcode	ACHDBA
GTIN	4017918959159
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	400 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	606 g
Douanetariefnummer	39162000
Land van herkomst	DE

UM100-PROFIL 100CM - Profiel

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2914563>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Onderste deel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM
Productfamilie	UM100
uitvoering	Basisprofiel
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
diepte	21,5 mm
lengte	100 cm

Buitenafmeting

Profielbreedte (buitenzijde)	122,6 mm
------------------------------	----------

Binnenafmeting

Profielbreedte (binnenzijde)	100 mm
------------------------------	--------

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PVC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 50 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 50 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 %

Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	2
printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

UM100-PROFIL 100CM - Profiel

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2914563>



Montage

Inbouwpositie	parallel ten opzichte van de montagerail
---------------	--

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton


UM100-PROFIL 100CM - Profiel

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2914563>



Tekeningen



UM100-PROFIL 100CM - Profiel

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2914563>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM100-PROFIL 100CM - Profiel

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2914563>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl