

EMG 22-B4 - Elektronica behuizing



2946146

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946146>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Leeg moduul, bestaande uit behuizing, aansluitklemmen MKDS 3 en printplaat



Commerciële gegevens


Artikelnummer	2946146
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHCBA
Productcode	ACHCBA
GTIN	4017918082109
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	42,66 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	42,66 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Stapelbehuizingenset
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	EMG
Productfamilie	EMG
bouwvorm	onderste behuizingsdeel, optioneel afneembare afdekkap, aansluittechniek geïntegreerd, printplaat geïntegreerd
aantal polen	8
Rastermaat	5 mm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	22,5 mm
Bouwhoogte	47,5 mm
hoogte NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
	100 mm
diepte	75 mm
lengte	75 mm
Rastermaat	5 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal behuizing	PC (glasvezelversterkt)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

EMG 22-B4 - Elektronikabehuizing


2946146

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946146>



Tekeningen

Maatschets




1 = bovenzijde printplaat B = moduulbreedte

EMG 22-B4 - Elektronikabehuizing

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946146>



Raster: 5 mm

a = bruikbaar oppervlak in de afdekkap 38 mm

b = bruikbaar oppervlak in de behuizing 45 mm

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946146>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27190301
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---