

EMG 37-RELS/K2 - Relaissokkel



2946706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946706>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaismoduul, met steeksokkel voor KAMMRELAIS® afmeting 2, contact: F 104, 2 wisselcontacten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2946706
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK6131
GTIN	4017918082345
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	90,86 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	90,86 g
Land van herkomst	DE

EMG 37-RELS/K2 - Relaissockel

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946706>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissockel
Isolatie-eigenschappen	
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	230 V AC
	230 V AC

aansluitgegevens

Ingangszijde

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Uitgangszijde

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Breedte	37,5 mm
Hoogte	75 mm
diepte	82,5 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
Isolatiemateriaal	PC-F

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

EMG 37-RELS/K2 - Relaissokkel

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946706>



Normen en bepalingen


normen / bepalingen	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0109-11, ontwerp
	DIN EN 50178/VDE 0160

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen

schakelschema



EMG 37-RELS/K2 - Relaissoekel

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2946706>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl