

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - RC-moduul

2948254

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2948254>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Motorontstorsingsmoduul, voor in een ster geschakelde draaistroommotoren, vermogensbereik:
7,5 kW

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2948254
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK66M3
Productcode	DK66M3
GTIN	4017918083205
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	68,97 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	58,8 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Diodemoduul
Isolatie-eigenschappen	
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

condensator in RC-combinatie	0,47 μ F
nom. motorvermogen	7,5 kW
nominale frequentie f_N	50 Hz (60 Hz)
nominale spanning U_N	500 V AC (fase/fase)
netsoort	3-fase
Schakelmethode	sterschakeling
Vermogensdissipatie	0,5 W
weerstand in RC-combinatie	220 Ω
Nominale isolatiespanning	300 V

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Breedte	17,5 mm
Hoogte	75 mm
diepte	100 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Toelatingen

CE	
Certificaat	CE-conform

EMC-gegevens

Laagspanningsrichtlijn	overeenkomstig NS-richtlijn
------------------------	-----------------------------

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - RC-moduul

2948254

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2948254>




Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen



EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - RC-moduul



2948254

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2948254>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151504
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---