

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Relaissokkel



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2950996>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaismoduul, met 1 steeksokkel voor industrieel relais afmeting 1, contact: 4 wisselcontacten, ingangsspanning 24-48 V DC, met lichtindicatie, vrijloop- en polariteitsdiode

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2950996
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	DK61C3
Productcode	DK61C3
GTIN	4017918084165
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	99,44 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	99,44 g
Douanetariefnummer	85364190
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van relaispoelen en -contacten van een werkzame ontstoring worden voorzien.
------------------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissokkel
Isolatie-eigenschappen	
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

aansluitgegevens

Ingangszijde

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Uitgangszijde

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Breedte	45 mm
Hoogte	75 mm
diepte	82,5 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Montage

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Relaissokkel



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2950996>

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
Inbouwpositie	willekeurig


EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Relaissokkel

2950996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2950996>

Tekeningen

schakelschema



EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Relaissokkel



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2950996>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	a476a008-99e6-483c-9f15-06dff88c9f3c