

UM 45-FLK50/FRONT/Q - Interfacemodul



2959557

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2959557>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

VARIOFACE-SLIM-LINE, met schroefaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage dwars op NS 35/7,5, aantal polen: 50



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2959557
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK21A1
Productcode	DK21A1
GTIN	4017918086206
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	323,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	262,64 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	DE

UM 45-FLK50/FRONT/Q - Interfacemodul



2959557

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2959557>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduu
aantal polen	50

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Max. toelaatbare bedrijfsspanning	25 V AC
	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A (geldt voor 100 % gelijktijdigheidsfactor)
Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV

aansluitgegevens

veldniveau

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

besturingsniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	50
Rastermaat	2,54 mm

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Artikelformaat

Breedte	45 mm
Hoogte	190,8 mm
diepte	50,19 mm

Materiaal

UM 45-FLK50/FRONT/Q - Interfacemodul



2959557

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2959557>

Kleur	groen (RAL 6021)
isolatiemateriaal behuizingen	PVC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-10 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

UM 45-FLK50/FRONT/Q - Interfacemodul

2959557

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2959557>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---