

UM 45-D15SUB/S - Interfacemodul

2962780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2962780>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniatuurstiftconnector, voor montage op NS 35/7,5, aantal polen: 15

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2962780
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK21A2
Productcode	DK21A2
GTIN	4017918087449
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	81,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49,86 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

UM 45-D15SUB/S - Interfacemodul

2962780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2962780>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
aantal polen	15

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC)	≤ 30 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
stroom (per kanaal)	$\leq 2,5$ A
stroom (Totaalstroom)	$\leq 37,5$ A

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	125 V
test-stootspanning	1,2 kV (1,2 / 50 μ s)

aansluitgegevens

Aansluiting 1 (besturingsniveau)

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60807-2
Aansluitmethode	D-SUB-stiftconnector
schroefdraad	UNC 4-40
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	15
steekcycli	> 500
Rastermaat	2,74 mm

Aansluiting 2 (veldniveau)

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	6 mm
schroefdraad	M3
aantal polen	16
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede)	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1 mm ² (Adereindhuls zonder kunststofhuls)
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede)	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
	0,25 mm ² ... 0,5 mm ² (Adereindhuls zonder kunststofhuls)
	0,5 mm ² ... 1 mm ² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls)

UM 45-D15SUB/S - Interfacemodul



2962780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2962780>

Aderdoorsnede AWG	26 ... 16
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Rastermaat	5,08 mm

Signalering

statusindicatie aanwezig	nee
--------------------------	-----

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	64 mm
Hoogte	45 mm
diepte	43,12 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
isolatiemateriaal behuizingen	PVC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Module)	IP20
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Toelatingen

UKCA

Certificaat	UKCA-conform
-------------	--------------

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---


UM 45-D15SUB/S - Interfacemodul

2962780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2962780>



Tekeningen



UM 45-D15SUB/S - Interfacemodul

2962780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2962780>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2962780>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
Veldbekabeling	125 V	2,5 A	30 - 14	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
Veldbekabeling	125 V	2,5 A	30 - 14	-

UM 45-D15SUB/S - Interfacemodul

2962780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2962780>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-D15SUB/S - Interfacemodul

2962780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2962780>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl