


UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passief module



2965334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2965334>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-COMPACT-LINE, interfacemodul voor 8 kanalen, met lichtindicatie, voor montage op montagerail NS 35/7,5, veedrukaansluiting

Uw voordelen

- Bytegewijze codering
- Toepasbaar voor digitale I/O-kaarten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2965334
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK21A1
Productcode	DK21A1
GTIN	4017918126339
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	84,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	45,55 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
aantal polen	14
aantal kanalen	8

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	30 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totaalstroom voeding	3 A
Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV

ondersteunde besturing ABB S800 I/O

Geschikte I/O-kaart	DI810
	DI818
	DI830
	DI840
	DO810
	DO840

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Geschikte I/O-kaart	1756-IB32
	1756-OB32
	1756-IB16
	1756-OB16E

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5

Geschikte I/O-kaart	1771 IBN
	1771 OBN

ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY SLC 500

Geschikte I/O-kaart	1746 OB16
	1746 IB16
	1746 ITB16
	1746 IN16
	1746 OB 32
	1746 IB 32

ondersteunde besturing GE-FANUC 90-30

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passief module



2965334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2965334>

Geschikte I/O-kaart	IC693 MDL241
	IC693 MDL634
	IC693 MDL645
	IC693 MDL646
	IC693 MDL732
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742
ondersteunde besturing GE-FANUC RX3i	
Geschikte I/O-kaart	IC694MDL754
	IC694MDL660
ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200	
Geschikte I/O-kaart	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L	
Geschikte I/O-kaart	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q	
Geschikte I/O-kaart	QX81
	QY81P
	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QY41P
	QY42P
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P
ondersteunde besturing SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM	
Geschikte I/O-kaart	DDI 353
	DDI 853
	DDO 353
ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M	
Geschikte I/O-kaart	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passief module



2965334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2965334>

	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

ondersteunde besturing SIEMENS S7-400

Geschikte I/O-kaart	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 14

besturingsniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	14
Rastermaat	2,54 mm

Signalering

statusindicatie	LED
statusindicatie aanwezig	ja

Afmetingen

Artikelformaten

Breedte	59 mm
Hoogte	45 mm
diepte	50 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
islatiemateriaal behuizingen	PVC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passief module



2965334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2965334>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178


Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen



Aansluitschema UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC

UM 45-FLK14/LA/ZFKDS/PLC - Passief module



2965334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2965334>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nr.: Niet van toepassing)
--	---